

**Klippon BDX (kompenzační prvky)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prvky na vyrovnání tlaku zaručují dobrou ventilaci krabice
a zamezují nahromadění kondenzace při současném
zachování odpovídajícího IP stupně krytí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON BDX M20 B
Objednací číslo	2519520000
Verze	Klippon BDX (kompenzační prvky), Kompenzační prvek, M 20, 10 mm, IP66, Mosaz
GTIN (EAN)	4050118532029
Mnž.	1 ks

Klippon BDX (kompenzační prvky) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	22 mm	Délka (v palcích)	0,866 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	62 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

AF velikost 1	27 mm	Délka závitu	10 mm
Filtr	Bronzová vložka (90 % měď, 10 % cín)	Materiál	Mosaz
Odolnost proti nárazu		Poznámka: třída ochrany	- Ventilační prvek je třeba instalovat na spodní stranu skříně ve svislé poloze se závitem směrem vzhůru a co nejnižší k umožnění řádného odvodnění. - Dodávané instrukce instalace je třeba před montáží přečíst a přísně dodržovat. - Průtok vody byl testován na prázdné skříni naplněné vodou (bez vnitřních komponentů produkujících tlak nebo teplo). Průtok vody se může lišit v závislosti na provozních parametrech a podmínkách prostředí.
	Verze 7 J ATEX		
Rozsah provozní teploty, max.	200 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Standardy	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP66	Stupeň krytí s GWDR	IP66
Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e	Těsnicí O-kroužek	Silikon
Těsnění	Silikon	Utahovací moment pojistné matice, max.	10 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	10 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10 Nm	Vnější závit	M 20

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (EAC)	RU C-GB.Г506.B.00098	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (LOYDREG)	10/00056
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (MARITREG)	09.00783.011	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (CSA)	2310046

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9,1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-25

Klippon BDX (kompenzační prvky) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[EPLAN](#)

Technické údaje

[STEP](#)