SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-WDF 5P B M12 K
Objednací číslo	2485310000
GTIN (EAN)	4050118495942
Mnž.	1 ks

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	24 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné technické specifikace

Hlavní materiál krytu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	2 A	Kódování	B
Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Připojovací závit	M12 konektor samice, M12 konektor samec
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C	Stupeň krytí	IP67

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-06	eClass 9.0	27-44-01-06

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma pólů




Schéma pólů

