

## SAI pasivní SAI-12-F 3P M8 L 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Nová úzká řada M8 od společnosti Weidmüller. Tato produktová řada se vyznačuje možností označení všech připojovacích míst. I 4-cestný rozvaděč s 8-pólovým M12 má dostatečně velkou plochu na označení všech připojovacích míst M8. Navíc je tento rozvaděč kratší než běžné konstrukce M8.

- Velmi úzký, krátký a plochý rozvaděč M8.
- Tato řada je dodávána s 4 až 12 připojovacími místy M8, 3 nebo 4 póly.
- K dispozici na požádání jsou také hybridní varianty M8.
- M8 vedení je vybaveno příčnými otvory.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Objednací číslo	<a href="#">1234890000</a>
Verze	SAI pasivní, Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, Pevná kabelová verze, 15 m, Ano
GTIN (EAN)	4050118019513
Mnž.	1 ks

**SAI pasivní  
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	24 mm	Šířka (v palcích)	0,945 inch
Výška	196 mm	Výška (v palcích)	7,717 inch
Hloubka	18,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,717 inch
Čistá hmotnost	1 448 g		

**Teploty**

Provozní teplota	-
------------------	---

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Údaje o připojení**

Výstup rozvaděče	Pevná kabelová verze
------------------	----------------------

**Technické údaje kabelu**

Délka kabelu	15 m	Počet pólů	14
Průřez vodiče (text)	12 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Vnější průměr	7,7 mm
Stíněný	Ne	Materiál pláště	PUR
Barva opláštění	Černá	Halogen	Ne
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu	Cykly ohybu	2 mil.

**Všeobecné technické údaje**

Stupeň krytí	IP68	Počet pólů	14
Počet soketů kontaktů	12	Připojovací závit	M8
LED	Ano		

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

**Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**


Brožura/Katalog	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
-----------------	-----------------------------------

## SAI pasivní SAI-12-F 3P M8 L 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Nákresy

### Rozměrový výkres



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	136.2	117
12	196	188	161.2	143

### Schéma připojení

