

Příslušenství TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
Objednací číslo	0316400000
Verze	Nosná lišta, TS 20, bez slotu, Ocel, galvanizované
GTIN (EAN)	4032248017331
Mnž.	2 m

Datový list**Příslušenství
TS 20/CX10 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	460 g		

Montážní lišta

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-50
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9,1	27-40-06-02
eClass 9.0	27-40-06-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks