

**KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH)
KSPMH M16 SSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSPMH M16 SSC
Objednací číslo	1477820000
Verze	KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH), Nulovací zástrčka, M 16, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118285802
Mnž.	20 ks

**KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH)
KSPMH M16 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Délka	21,5 mm	Délka (v palcích)	0,846 inch
Čistá hmotnost	38,75 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	200 °C	Provozní teplota, min.	-60 °C
Rozsah provozní teploty, max.	200 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP