

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značka Klippon® již mnoho let znamená kompetenci a kvalitu mezi skříněmi.
Průmyslové skříně Klippon® EBi spolehlivě chrání vaše komponenty, pokud jsou používány v prostředí s mírnými podmínkami a jsou určeny pro každodenní použití.
Díky neustále rostoucí potřebě individuálních řešení v aplikacích se Klippon® EBi s vysokým výkonem a ochranou proti nárazům výborně hodí pro vaše potřeby.
Naším standardním produktem je Klippon® EBi QL – s pantovými dveřmi a dvojitým zámkem.
K dispozici je také varianta s upevňovacími šrouby, nicméně tato varianta je na objednávku a je u ní požadováno minimální objednané množství. Schválení DNV GL a cULus jsou k dispozici na vyžádání.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KEBI QL 303015 S2B0
Objednací číslo	2470700000
Verze	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 299.5 mm, Šířka: 299.5 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118591064
Mnž.	1 ks

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	299,5 mm	Šířka (v palcích)	11,791 inch
Výška	299,5 mm	Výška (v palcích)	11,791 inch
Hloubka	150 mm	Hloubka (v palcích)	5,905 inch
Rozměr při montáži – šířka	250 mm	Rozměr při montáži – výška	250 mm
Tloušťka stěny, max.	1,25 mm	Tloušťka stěny, min.	1,25 mm
Čistá hmotnost	2 000 g	Průměr	9 mm

Všeobecné informace

Materiál těsnění víka	Pěnový PUR	Místa využití	Přístavní zařízení, Výroba strojů, Doprava, Lodní strojírenství, Balicí průmysl, Zpracovatelský průmysl
Návod k instalaci	Úhel svařované montážní skupiny, Montážní deska	Standardy	DIN EN 62208, IEC 60529
Tloušťka materiálu	1,25 mm	Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu příruby	1,25 mm	Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Víko - úhel otevření	125 °	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění	Pěnový PUR	Provedení povrchu	kartáčované
Provozní teplota, min.	-40 °C	Provozní teplota, max.	85 °C
Odolnost proti nárazu	10,00 J	Stupeň krytí	IP66
Připojení krytu	Upevňovací oka, Instalace skrz zadní stranu krytu	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou
Integrální upevnění	Přišroubováno		

Zemnění krytů

Země, skřín, vnitřní	Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu.	Země, skřín, vnější	M6 zemnicí závitový nýt
Země, skřín, víko	Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu.		

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (cULus)	E243298
----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [STEP](#)

Datum vytvoření 17. července 2019 13:59:29 CEST

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**