

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-KSF-PKV14M-KLROB-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-7M
Objednací číslo	1103660070
Verze	
GTIN (EAN)	4032248918386
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-KSF-PKV14M-KLROB-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	965 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrické vlastnosti kabelu

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	5x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., opakovaný	10x průměr kabelu
---------------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------

Struktura kabelu

Průměr pláště, max.	9,5 mm	Barva opláštění	černá (podobná odstínu RAL 9005)
---------------------	--------	-----------------	----------------------------------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000385	ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.1	27-06-90-90	eClass 9.0	27-06-20-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-KSF-PKV14M-KLROB-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

