

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M
Objednací číslo	1103660400
Verze	
GTIN (EAN)	4050118011616
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	4 890 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrické vlastnosti kabelu

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	5x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., opakovaný	10x průměr kabelu
---------------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------

Struktura kabelu

Průměr pláště, max.	9,5 mm	Barva opláštění	černá (podobná odstínu RAL 9005)
---------------------	--------	-----------------	----------------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC000993
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9,1	27-06-90-90
eClass 9.0	27-06-20-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------


Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-KSF-PKV14M-KLROB-40M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy



ETHERNET
RJ45

PA	PAIR	DEFINITION
1	PAIR 1 (RED)	
2	PAIR 2 (GREEN)	
3	PAIR 3 (BLUE)	
4	PAIR 4 (BROWN)	
5	PAIR 5 (BLACK)	
6	PAIR 6 (RED)	
7	PAIR 7 (GREEN)	
8	PAIR 8 (BLUE)	
9	PAIR 9 (BROWN)	
10	PAIR 10 (BLACK)	