

SAI-M23-KSC-0.14/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Výkres

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00
Objednací číslo	1170150000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248961108
Mnž.	50 ks

SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,2 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	125 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
------------------------	--------	------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy

Č. osvědčení (UR)	E344862
-------------------	---------

Obecné údaje

Cykly zapojování	> 1000	Izolační síla	> 10 ¹⁰ Ω
Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez vodiče, max.	0,14 mm ²	Průřez vodiče, min.	1 mm ²
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Informace o produktu

Informace o produktu	Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.
----------------------	--

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-----------------	---