

SAI GHDE 30 S KU M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K dispozici jsou tři různé velikosti krytů: 54 mm široký a 30 mm široký v dlouhé i krátké verzi. Všechny kryty jsou vyrobeny z pevného a odolného oddělovacího plastu Pocan. Použití připínacích ok umožňuje jednoduché odpojení v případě potřeby rychlého odstranění problémů. Na kryt lze také dle libosti laserem vyrýt symboly, data, kresby nebo text.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI GHDE 30 S KU M8
Objednací číslo	1246830000
GTIN (EAN)	4050118034882
Mnž.	20 ks

SAI GHDE 30 S KU M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 67,55 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické specifikace, prázdný kryt

Hlavní materiál krytu PBT, PC Stupeň krytí IP67, plně nainstalované

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001326	ETIM 4.0	EC001326
ETIM 5.0	EC001326	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-14-34-13	eClass 7.1	27-44-05-20
eClass 8.1	27-44-05-20	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI GHDE 30 S KU M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**