

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
Objednací číslo	<a href="#">1950270000</a>
Verze	Vestavěné zástrčky, PG 9, M 20
GTIN (EAN)	4032248632794
Mnž.	1 ks

## SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 20 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Nerezavějící ocel	Kabelové vývodky	PG 9, M 20
Materiál	PVC	Vnější prům. vodiče	-

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002638
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>