

SAI-M23-KBC-0.25/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Výkres

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-0.25/1.00
Objednací číslo	1995830000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248925698
Mnž.	50 ks

SAI-M23-KBC-0.25/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,36 g

Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

Obecné údaje

Cykly zapojování	> 1000	Izolační síla	> 10 ¹⁰ Ω
Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez vodiče, max.	0,25 mm ²	Průřez vodiče, min.	1 mm ²
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Informace o produktu

Informace o produktu Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)