

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BHD-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4  
(IEC24702), plast, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BHD-V04P
Objednací číslo	<a href="#">2027660000</a>
Verze	Příruba přístroje, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4050118406061
Mnž.	200 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHD-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Tloušťka stěny, max.	3,5 mm	Čistá hmotnost	0,01 g
----------------------	--------	----------------	--------

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

### Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál těsnění	NBR
Stupeň krytí	IP67		

### Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4	Č. osvědčení (cULus)	E471884
---------------------	------------------------	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9,1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-02

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Mounting_instruction_2027660000-IE-BHD-V04P.pdf</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

