

JACKPAC JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Jako funkční komponenty jsou k dispozici následující produkty:

- Přepínače a tlačítka v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Usměrňovače a pojistky v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Logické komponenty s operátory AND, NAND, OR a NOR
- Diodové brány s až 40 vstupy v otevřeném designu
- Komponentové moduly pro integraci elektronických prvků
- Převodník sériových rozhraní a AD / DA převodník

Všeobecné objednací údaje

Typ	JP TEST
Objednací číslo	8794120000
Verze	JACKPAC, Reléový modul, Jmenovité řídicí napětí: 18...24...30 V DC, Trvalý proud: 2 A, M12 - zástrčka/patice, kódování A
GTIN (EAN)	4032248483969
Mnž.	1 ks

**JACKPAC
JP TEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	83 mm	Délka (v palcích)	3,268 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Čistá hmotnost	36 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	0 °C...55 °C	Okolní teplota	0 °C...+55 °C
Skladovací teplota	-25 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ± 25 %	Jmenovitý proud DC	2.2 mA (LED)
Ukazatel stavu	Zelená LED		

Řídicí strana

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Ukazatel stavu	Zelená LED
-------------------------	-------------------	----------------	------------

Výstup

Trvalý proud 2 A

Strana zátěže

Trvalý proud 2 A

Obecné údaje

Barevný Šedá

Koordinace izolace

Stupeň krytí IP67

Data připojení

Metoda připojení vodiče M12 - zástrčka/patice, kódování A

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-20-11-90
eClass 7.1	27-20-11-90	eClass 8.1	27-20-11-90
eClass 9,1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01

Datový list**JACKPAC
JP TEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)