

## ESG ESG-M 9/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG-M 9/17 MC NE WS
Objednávací číslo	<a href="#">1027280000</a>
Verze	ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4032248753277
Mnž.	200 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">1324380000</a>

## ESG ESG-M 9/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,538 g		

### Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Modul Murr MVP	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	PA 66
Počet na list	40	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	lze zapojit	Šířka	17 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list**

**ESG  
ESG-M 9/17 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

