

ESG ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR
Objednávací číslo	1221520000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4050118005066
Mnž.	40 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Výška	6,6 mm	Výška (v palcích)	0,26 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,33 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	BHZ, ACT 20	Barevný	Podle specifikace zákazníka
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	PA 66	Metoda tisku	MC Laser
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Tištěné znaky	Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)
Šířka	20 mm		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------