

SAI-M23-SE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAH-M23-SE-17-F-G
Objednací číslo	1224650000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor
GTIN (EAN)	4050118008487
Mnž.	1 ks

SAI-M23-SE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 9 g

Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

Obecné údaje

Chování při požáru	V-0	Cykly zapojování	> 1000
Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT	Izolační síla	> 10 ⁶ mΩ
Jmenovitý proud	8 A	Kódování	žádná
Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	17	Připojovací závit	M23
Typ připojení	Pájené připojení	Vnější prům. vodiče	-
Číslo / průměr kontaktu	17x 1 mm		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Informace o produktu

Informace o produktu Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)