

SAI-M23-SE-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Připínání

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-SE-6
Objednací číslo	1170000000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962037
Mnž.	1 ks

SAI-M23-SE-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 3 g

Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

Obecné údaje

Chování při požáru	V-0	Cykly zapojování	> 1000
Design	Konektor samec	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Izolační síla	> 10 ¹⁰ Ω	Jmenovité napětí	2 mm Kontakt = 300 V
Jmenovitý proud	2 mm Kontakt = 20 A	Kódování	žádná
Počet pólů	6	Připojovací závit	M23
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-
Číslo / průměr kontaktu	6x 2 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informace o produktu

Informace o produktu Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-SE-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Technical data**

Number of positions		6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts		6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-Ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1,5