

**SAI-M23-BE-7-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Typ             | SAI-M23-BE-7-F                |
| Objednací číslo | <a href="#">1224080000</a>    |
| Verze           | Zásuvný konektor senzor/aktor |
| GTIN (EAN)      | 4050118008067                 |
| Mnž.            | 1 ks                          |

## SAI-M23-BE-7-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 12 g

### Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

### Obecné údaje

|                         |                                    |                     |                      |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Chování při požáru      | V-0                                | Cykly zapojování    | > 1000               |
| Hlavní materiál krytu   | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT | Izolační síla       | > 10 <sup>10</sup> Ω |
| Jmenovitý proud         | 20 A                               | Kódování            | žádná                |
| Materiál kontaktu       | Slitina mědi a zinku               | Povrch kontaktu     | Pozlacené            |
| Počet pólů              | 7                                  | Připojovací závit   | M23                  |
| Typ připojení           | Pájené připojení                   | Vnější prům. vodiče | -                    |
| Číslo / průměr kontaktu | 7x 2 mm                            |                     |                      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

### Informace o produktu

Informace o produktu Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)