

**SAI-M23-SE-9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Připínání**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ             | SAI-M23-SE-9                          |
| Objednací číslo | <a href="#">1170050000</a>            |
| Verze           | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN)      | 4032248962167                         |
| Mnž.            | 1 ks                                  |

## SAI-M23-SE-9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 3 g

### Teploty

Provozní teplota, max. 125 °C Provozní teplota, min. -40 °C

### Standardy

Č. osvědčení (UR) E344862

### Obecné údaje

|                         |                                         |                       |                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Chování při požáru      | V-0                                     | Cykly zapojování      | > 1000                                     |
| Design                  | Konektor samec                          | Hlavní materiál krytu | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT         |
| Izolační síla           | $> 10^{10} \Omega$                      | Jmenovité napětí      | 1 mm Kontakt = 200 V, 2 mm Kontakt = 200 V |
| Jmenovitý proud         | 2 mm Kontakt = 20 A, 1 mm Kontakt = 8 A | Kódování              | žádná                                      |
| Počet pólů              | 9                                       | Připojovací závit     | M23                                        |
| Typ připojení           | Nalisované připojení                    | Vnější prům. vodiče   | -                                          |
| Číslo / průměr kontaktu | 8x 1 mm + 1x 2 mm                       |                       |                                            |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000438    |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9,1 | 27-44-02-05 |

### Informace o produktu

Informace o produktu Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAI-M23-SE-9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Rozměrový výkres**

Technical data

| Number of positions | 6 | 7 | 9 |   | 12 | 16 | 17 | 19 |     |
|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| Number of contacts  | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3   |
| Contact Ø mm        | 2 | 2 | 1 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1,5 |