

SAI-M23-BE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Připínání

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-BE-L-6
Objednací číslo	1170370000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962266
Mnž.	1 ks

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	8,5 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	125 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
------------------------	--------	------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy

Č. osvědčení (UR)	E344862
-------------------	---------

Obecné údaje

Chování při požáru	V-0	Cykly zapojování	> 1000
Design	Konektor samice	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Izolační síla	> 10 ¹³ Ω	Jmenovité napětí	2 mm Kontakt = 600 V
Jmenovitý proud	2 mm Kontakt = 28 A	Kódování	žádná
Počet pólů	6	Připojovací závit	M23
Typ připojení	Nalisované připojení	Vnější prům. vodiče	-
Číslo / průměr kontaktu	6x 2 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informace o produktu

Informace o produktu	Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.
----------------------	--

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-----------------	---

SAI-M23-BE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Technical data**

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm