

## CableLine CLI C 2-4 WS/SW 1 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm<sup>2</sup>. Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

### Všeobecné objednací údaje

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ                  | CLI C 2-4 WS/SW 1 MP                                           |
| Objednací číslo      | <a href="#">0251310001</a>                                     |
| Verze                | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)           | 4032248007967                                                  |
| Mnž.                 | 100 ks                                                         |
| Alternativní výrobek | <a href="#">1568269999</a>                                     |

## CableLine CLI C 2-4 WS/SW 1 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 7 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,276 inch |
| Výška          | 4 mm   | Výška (v palcích)   | 0,157 inch |
| Hloubka        | 8 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 0,13 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |                        |                                   |                |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný                 | Bílá                   | Barva materiálu podle kódu odporu | 9              |
| Barva tisku             | Černá                  | Doporučená odvětví                | Proces, Stroje |
| Halogen                 | Ano                    | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            |
| Materiál                | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku                      | horká ražba    |
| Orientace tisku         | vodorovný              | Průřez izolace, max.              | 10 mm          |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C            | Tisk                              | 1              |
| Tištěné znaky           | Číslo                  | Typ tisku                         | Standardně     |
| Verze                   | MultiPack              | Šířka                             | 7 mm           |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                    |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ano                 | Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 4 - 10 mm          |
| Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm               | Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |

### **CableLine** **CLI C 2-4 WS/SW 1 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Podobné ilustraci