

TM
TM 7/18 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pouzdra TM neobsahují žádné halogeny a prakticky žádné škodlivé látky. Pouzdra jsou určena pro štítky TM-I 12 nebo TM-I 18. Zahrnují širokou škálu použití pro kabely a vodiče. Tento systém se zvláště osvědčil v dopravním strojírenství. Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči.

- Bez obsahu halogenů
- Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči
- TMX 18 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 3,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM 7/18 HF/HB
Objednací číslo	1192770000
Verze	TM, Objímka x 28 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 20 - 30 mm
GTIN (EAN)	4032248974818
Mnž.	100 ks

TM
TM 7/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Hloubka	32,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,287 inch
Čistá hmotnost	1,44 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polyetylén LD	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	28 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče	20 - 30 mm
Vnější prům. vodiče, max.	30 mm	Vnější prům. vodiče, min.	20 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP