

RFF 607 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RFF 607 54/230V GY
Objednací číslo	2557770000
Verze	Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568417
Mnž.	1 ks

RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18,504 inch
Výška	470 mm	Výška (v palcích)	18,504 inch
Hloubka	470 mm	Hloubka (v palcích)	18,504 inch
Čistá hmotnost	4 100 g		

Obecné údaje

EMC verze	No	Emise hluku	69 dB (A)
Hloubka instalace	57 mm	Jmenovité AC napětí	230 V AC
Napájecí napětí, max.	230 V	Napájecí napětí, min.	230 V
Objemový tok, volný průběh	550 m ³ /h	S filtrem	Ano
Typ montáže	Přichytka	Typ připojení	Blok svorek
Třída filtru	G 3	Výška instalace	95 mm
Výška instalačních výřezů	291 mm	Šířka instalačních výřezů	291 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-16		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje


[STEP](#)

RFF 607 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Graph



Graph

