

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	RFF 610 33/230V GY
Objednávací číslo	<a href="#">2557820000</a>
Verze	Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP33, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568462
Mnž.	1 ks

**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18,504 inch
Výška	470 mm	Výška (v palcích)	18,504 inch
Hloubka	470 mm	Hloubka (v palcích)	18,504 inch
Čistá hmotnost	4 300 g		

**Obecné údaje**

EMC verze	No	Emise hluku	77 dB (A)
Hloubka instalace	57 mm	Jmenovité AC napětí	230 V AC
Napájecí napětí, max.	230 V	Napájecí napětí, min.	230 V
Objemový tok, volný průběh	1 000 m <sup>3</sup> /h	S filtrem	Ne
Typ montáže	Přichytka	Typ připojení	Blok svorek
Výška instalace	95 mm	Výška instalačních výřezů	291 mm
Šířka instalačních výřezů	291 mm		

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-16		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje

[STEP](#)