

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	REF 600 33 GY
Objednací číslo	<a href="#">2557850000</a>
Verze	Filtr výfuku, IP33, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568493
Mnž.	1 ks

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	436 mm	Šířka (v palcích)	17,165 inch
Výška	436 mm	Výška (v palcích)	17,165 inch
Hloubka	252 mm	Hloubka (v palcích)	9,921 inch
Čistá hmotnost	2 500 g		

**Obecné údaje**

EMC verze	No	Hloubka instalace	34 mm
S filtrem	Ne	Typ montáže	Přichytka
Výška instalace	72 mm	Výška instalačních výřezů	291 mm
Šířka instalačních výřezů	291 mm		

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-06		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje

[STEP](#)