

RH-CBCO 150W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | RH-CBCO 150W 110-250V |
| Objednací číslo | 2557950000 |
| Verze | Sálavý topný panel, 110 V, 250 V, Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4050118568592 |
| Mnž. | 1 ks |

RH-CBCO 150W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 70 mm | Šířka (v palcích) | 2,756 inch |
| Výška | 250 mm | Výška (v palcích) | 9,842 inch |
| Hloubka | 50 mm | Hloubka (v palcích) | 1,969 inch |
| Čistá hmotnost | 510 g | | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Napájecí napětí, max. | 250 V | Napájecí napětí, min. | 110 V |
| S pokojovým termostatem | Ne | Trvalý tepelný výkon při 10 °C | 150 W |
| Typ montáže | Nosná lišta | Typ připojení | Prefabrikovaný kabel |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000737 | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9,1 | 27-18-07-10 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje

[STEP](#)