

**FH-TCO 250W 230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FH-TCO 250W 230V
Objednací číslo	<a href="#">2557990000</a>
Verze	Větrák topného panelu, 230 V, 230 V, IP20, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118568639
Mnž.	1 ks

## Datový list

### FH-TCO 250W 230V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3,346 inch
Výška	186,5 mm	Výška (v palcích)	7,343 inch
Hloubka	104 mm	Hloubka (v palcích)	4,094 inch
Čistá hmotnost	1 040 g		

### Obecné údaje

Jmenovité AC napětí	230 V AC	Napájecí napětí, max.	230 V
Napájecí napětí, min.	230 V	S pokojovým termostatem	Ne
Trvalý tepelný výkon při 10 °C	250 W	Typ montáže	Nosná lišta
Typ připojení	Pružinový kontakt		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-10		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

 Technické údaje [STEP](#)