

**THSW 1K -20°+40°C CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	THSW 1K -20°+40°C CO
Objednací číslo	<a href="#">2558170000</a>
Verze	Přepínač teploty, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568820
Mnž.	1 ks

## THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	59,5 mm	Výška (v palcích)	2,343 inch
Hloubka	47,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,87 inch
Čistá hmotnost	70,04 g		

## Obecné údaje

Design kontaktů	CO contact, 1 spínací kontakt, 1 rozpínací kontakt	Nastavení teplotního rozsahu, max.	40 °C
Nastavení teplotního rozsahu, min.	-20 °C	Rozdíl spínání	1 K
Spínací napětí	250 V AC / 30 V DC	Spínaný proud, rozpínací kontakt	10 A
Spínaný proud, rozpínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Spínaný proud, spínací kontakt	5 A
Spínaný proud, spínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Tolerance spínání	$\pm 3$ K
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Šroubové připojení

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-21-07-07		

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [STEP](#)Uživatelská dokumentace [Operating instructions](#)