

FF 65 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FF 65 55/230V BK
Objednací číslo	2556900000
Verze	Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP55, Černá
GTIN (EAN)	4050118567526
Mnž.	1 ks

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Hloubka	157 mm	Hloubka (v palcích)	6,181 inch
Čistá hmotnost	3 200 g		

Obecné údaje

EMC verze	No	Emise hluku	54 dB (A)
Hloubka instalace	140 mm	Jmenovité AC napětí	230 V AC
Napájecí napětí, max.	230 V	Napájecí napětí, min.	230 V
Objemový tok, volný průběh	505 m³/h	S filtrem	Ano
Typ montáže	Příchytka	Typ připojení	Pružinový kontakt
Třída filtru	G 4	Výška instalace	7 mm
Výška instalačních výřezů	291 mm	Šířka instalačních výřezů	291 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-16		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [STEP](#)

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Graph



Graph

