

EF 60 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EF 60 54 GY
Objednací číslo	2557210000
Verze	Filtr výfuku, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118567847
Mnž.	1 ks

EF 60 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Hloubka	46 mm	Hloubka (v palcích)	1,811 inch
Čistá hmotnost	700 g		

Obecné údaje

EMC verze	No	Hloubka instalace	39 mm
Materiál	Termoplast	S filtrem	Ano
Typ montáže	Přichytka	Třída filtru	G 3
Výška instalace	7 mm	Výška instalačních výřezů	291 mm
Šířka instalačních výřezů	291 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)