

THSW 1K 0°+60°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THSW 1K 0°+60°C CO
Objednací číslo	2558190000
Verze	Přepínač teploty, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568844
Mnž.	1 ks

THSW 1K 0°+60°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	59,5 mm	Výška (v palcích)	2,343 inch
Hloubka	47,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,87 inch
Čistá hmotnost	71 g		

Obecné údaje

Design kontaktů	CO contact	Nastavení teplotního rozsahu, max.	40 °C
Nastavení teplotního rozsahu, min.	0,01 °C	Rozdíl spínání	1 K
Spínací napětí	250 V AC / 30 V DC	Spínaný proud, rozpínací kontakt	10 A
Spínaný proud, rozpínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Spínaný proud, spínací kontakt	5 A
Spínaný proud, spínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Tolerance spínání	± 3 K
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Šroubové připojení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-21-07-07		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Operating instructions](#)