

THSW -20°+40°C NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THSW -20°+40°C NC
Objednací číslo	2558210000
Verze	Přepínač teploty, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568868
Mnž.	1 ks

THSW -20°+40°C NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1,575 inch
Výška	72 mm	Výška (v palcích)	2,835 inch
Hloubka	36 mm	Hloubka (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Obecné údaje

Design kontaktů	1 rozpínací kontakt	Nastavení teplotního rozsahu, max.	40 °C
Nastavení teplotního rozsahu, min.	-20 °C	Rozdíl spínání	<7 K
Spínací napětí	240 V AC	Spínaný proud, rozpínací kontakt	10 A
Spínaný proud, rozpínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Tolerance spínání	± 4 K
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Šroubové připojení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-21-07-07		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Operating instructions