

HYTH-SW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky a topení do skříně jsou ideálně doplněny termostaty a hygrostaty. Filtrační větráky a topení jsou zapnuta pouze, pokud je chlazení nebo topení doopravdy potřeba. Termostaty a hygrostaty zvyšují energetickou účinnost a bezpečnost nákladů díky svému zaměření na poptávku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HYTH-SW 40-90% r.F. CO
Objednací číslo	2558280000
Verze	Přepínač vlhkosti, IP20, šedobílá
GTIN (EAN)	4050118568936
Mnž.	1 ks

HYTH-SW 40-90% r.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	59 mm	Šířka (v palcích)	2,323 inch
Výška	80,5 mm	Výška (v palcích)	3,169 inch
Hloubka	38 mm	Hloubka (v palcích)	1,496 inch
Čistá hmotnost	90 g		

Obecné údaje

Design kontaktů	CO contact	Nastavení hodnoty, relativní vlhkost, max.	90 %
Nastavení hodnoty, relativní vlhkost, min.	40 %	Rozdíl spínání	4 %, 1 K
Spínací napětí	240 V AC	Spínaný proud, rozpínací kontakt	8 A
Spínaný proud, rozpínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Spínaný proud, spínací kontakt	8 A
Spínaný proud, spínací kontakt, induktivní zátěž $\cos \varphi = 0,6$	3 A	S přepínačem vlhkosti	Ano
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Šroubové připojení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9, 1	27-21-07-08		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [STEP](#)Uživatelská dokumentace [Operating instructions](#)