

**FF 67 55/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FF 67 55/230V BK
Objednací číslo	<a href="#">2556980000</a>
Verze	Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP55, Černá
GTIN (EAN)	4050118567601
Mnž.	1 ks

## FF 67 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Hloubka	157 mm	Hloubka (v palcích)	6,181 inch
Čistá hmotnost	3 700 g		

### Obecné údaje

EMC verze	No	Emise hluku	66 dB (A)
Hloubka instalace	150 mm	Jmenovité AC napětí	230 V AC
Napájecí napětí, max.	230 V	Napájecí napětí, min.	230 V
Objemový tok, volný průběh	925 m <sup>3</sup> /h	S filtrem	Ano
Typ montáže	Přichytka	Typ připojení	Pružinový kontakt
Třída filtru	G 4	Výška instalace	7 mm
Výška instalačních výřezů	291 mm	Šířka instalačních výřezů	291 mm

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-16		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje


[STEP](#)

## FF 67 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Nákresy

### Graph



### Graph

