

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RFF 605 33/230V GY
Objednací číslo	2557740000
Verze	Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP33, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568387
Mnž.	1 ks

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	436 mm	Šířka (v palcích)	17,165 inch
Výška	436 mm	Výška (v palcích)	17,165 inch
Hloubka	430 mm	Hloubka (v palcích)	16,929 inch
Čistá hmotnost	4 800 g		

Obecné údaje

EMC verze	No	Emise hluku	67 dB (A)
Hloubka instalace	34 mm	Jmenovité AC napětí	230 V AC
Napájecí napětí, max.	230 V	Napájecí napětí, min.	230 V
Objemový tok, volný průběh	500 m ³ /h	S filtrem	Ne
Typ montáže	Přichytka	Typ připojení	Blok svorek
Výška instalace	72 mm	Výška instalačních výřezů	291 mm
Šířka instalačních výřezů	291 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-16		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje

[STEP](#)