

RH-CBCO 20W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Tvorba kondenzace je jedním z největších nebezpečí pro elektrické skříně. Naše topení do skříní kondenzaci zaručeně zabraňují.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RH-CBCO 20W 110-250V BK
Objednací číslo	2557870000
Verze	Sálavý topný panel, 110 V, 250 V, IP54, Černá
GTIN (EAN)	4050118568516
Mnž.	1 ks

RH-CBCO 20W 110-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	29,5 mm	Šířka (v palcích)	1,161 inch
Výška	45 mm	Výška (v palcích)	1,772 inch
Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Čistá hmotnost	170 g		

Obecné údaje

Napájecí napětí, max.	250 V	Napájecí napětí, min.	110 V
S pokojovým termostatem	Ne	Trvalý tepelný výkon při 10 °C	20 W
Typ montáže	Nosná lišta	Typ připojení	Prefabrikovaný kabel

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9,1	27-18-07-10		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [STEP](#)Uživatelská dokumentace [Operating instructions](#)