

**Automation Products - u-remote IP67
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**u-remote IP67 PROFIBUS-DP moduly**

M12 nebo 7/8" vstup; 30 & 60 mm široké kryty
PROFIBUS je nejrozšířenější přípojnice – po celém světě je přes 43 milionů zařízení. Ve výrobním průmyslu se PROFIBUS-DP na pracovišti používá pro komunikaci mezi řídicím prvkem a snímačem nebo akčním členem. PROFIBUS umožňuje snadné a úsporné topologie, obousměrnou komunikaci, rozsáhlé informace a možnosti diagnostiky a standardizovanou integraci zařízení a funkcí zařízení prostřednictvím klíčových datových souborů (DMD).

Všeobecné objednávací údaje

Typ	UR67-PB-78-16DO-12-60M
Objednávací číslo	2426400000
Verze	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
GTIN (EAN)	4050118434514

Automation Products - u-remote IP67 UR67-PB-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	264,7 mm	Délka (v palcích)	10,421 inch
Šířka	59,6 mm	Šířka (v palcích)	2,346 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1,22 inch
Čistá hmotnost	615 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
------------------------	-------	------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Digitální výstupy

Max. souhrn proudových výstupů	9 A	Odolný proti zkratu	Ano
--------------------------------	-----	---------------------	-----

Konfigurace

Systémová integrace	GSD soubor
---------------------	------------

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94
Osvědčení	CE, cULus	Stupeň krytí	IP67

Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	1x 7/8" konektor samec, 5 pólů	Napájecí napětí (AUX-OUT)	1x 7/8" konektor samice, 5 pólů
Provozní sběrnice (BUS-IN)	1x M12 zástrčka 5 kontaktů, Kódování B	Provozní sběrnice (BUS-OUT)	1x M12 zásuvka 5 kontaktů, Kódování B
Připojení I/O	8x M12 patice 5 kontaktů, Kódování A		

Diagnóza

Kanál	LED
-------	-----

Napájecí napětí

Limity	18 V DC ... 30 V DC	Ochrana před záměnou polarity	Ano
Provozní napětí	24 V	Spotřeba energie modulární elektroniky	60 mA typicky

Provozní sběrnice

Adresování	Přes rotační kódovací přepínač (1 – 126)	Přenosová rychlost	max. 12 Mbps (automatická detekce)
Systém sběrnice	Profibus-DP		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9,1	27-24-26-02	eClass 9.0	27-24-26-02

Datum vytvoření 17. července 2019 14:15:50 CEST

Datový list**Automation Products - u-remote IP67
UR67-PB-78-16DO-12-60M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MAN UR67 PB MAN UR67 PB EN