

## Automation Products - u-remote IP67 UR67-PB-78-8DIDO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



#### u-remote IP67 PROFIBUS-DP moduly

M12 nebo 7/8" vstup; 30 & 60 mm široké kryty  
PROFIBUS je nejrozšířenější přípojnice – po celém světě je přes 43 milionů zařízení. Ve výrobním průmyslu se PROFIBUS-DP na pracovišti používá pro komunikaci mezi řídicím prvem a snímačem nebo akčním členem. PROFIBUS umožňuje snadné a úsporné topologie, obousměrnou komunikaci, rozsáhlé informace a možnosti diagnostiky a standardizovanou integraci zařízení a funkcí zařízení prostřednictvím klíčových datových souborů (DMD).

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
Objednávací číslo	<a href="#">2426380000</a>
Verze	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
GTIN (EAN)	4050118434477

## Automation Products - u-remote IP67 UR67-PB-78-8DIDO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	264,7 mm	Délka (v palcích)	10,421 inch
Šířka	59,6 mm	Šířka (v palcích)	2,346 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1,22 inch
Čistá hmotnost	615 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
------------------------	-------	------------------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Digitální vstupy

Vstupní filtr	3 ms	Vstupní proud, nízký	< 15 mA v souladu s normou EN 61131-2 typu 1
Vstupní proud, vysoký	2 mA až 15 mA v souladu s normou EN 61131-2 typu 1		

### Digitální výstupy

Max. souhrn proudových výstupů	9 A	Odolný proti zkratu	Ano
--------------------------------	-----	---------------------	-----

### Konfigurace

Systémová integrace	GSD soubor
---------------------	------------

### Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94
Osvědčení	CE, cULus	Stupeň krytí	IP67

### Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	1x 7/8" konektor samec, 5 pólů	Napájecí napětí (AUX-OUT)	1x 7/8" konektor samice, 5 pólů
Provozní sběrnice (BUS-IN)	1x M12 zástrčka 5 kontaktů, Kódování B	Provozní sběrnice (BUS-OUT)	1x M12 zásuvka 5 kontaktů, Kódování B
Připojení I/O	8x M12 patice 5 kontaktů, Kódování A		

### Diagnóza

Kanál	LED
-------	-----

### Napájecí napětí

Limity	18 V DC ... 30 V DC	Ochrana před záměnou polarity	Ano
Provozní napětí	24 V	Spotřeba energie modulární elektroniky	60 mA typicky

## Automation Products - u-remote IP67 UR67-PB-78-8DIDO-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Provozní sběrnice

Adresování	Přes rotační kódovací přepínač (1 – 126)	Přenosová rychlost	max. 12 Mbps (automatická detekce)
Systém sběrnice	Profibus-DP		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9,1	27-24-26-02	eClass 9.0	27-24-26-02

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT_U_REMOTE_16/17_EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">UR67_EU Declaration of Conformity PN45</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN UR67 PB</a> <a href="#">MAN UR67 PB EN</a>