

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat.6_A, PVC, zelený, M12
X-typ

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E
Objednací číslo	1449470030
Verze	Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
GTIN (EAN)	4050118264173
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	3 m	Délka (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	0,001 g	Průřez izolace	1,58 mm

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...80 °C	Skladovací teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace	-40 °C...80 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy

Standardní, sestava	UL-Style 2461
---------------------	---------------

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie	Kat.6A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Zkušební napětí: stínění vodič-vodič	800 V _{eff} 50 Hz, 1 min
Rychlost	10 GBit/s		

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	4 *průměr	Poloměr ohybu, min., opakovaný	8 *průměr
Síla při vytažení	≤ 150 N	Rychlost	10 GBit/s
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2		

Struktura kabelu

Průřez	4*2*AWG 23/7	Průřez izolace	1,58 mm
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů	bílá/modrá - modrá, bílá/oranžová - oranžová, bílá/zelená - zelená, bílá/hnědá - hnědá	Stínění	
Materiál pláště	PVC	Průměr pláště, max.	8,8 mm
Barva opláštění	zelená (RAL 6018)		

zástrčka

Konektor vlevo	Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná	Konektor vpravo	Open
----------------	---------------------------------	-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 9,1	27-06-03-08	eClass 9.0	27-06-03-08

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	