

**Automation Products - u-remote IP20
UR20-BM-PF-O-SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Vyšší výkon. Simplified.
u-remote.**

Weidmüller u-remote - náš inovační koncept vzdálených I/O s IP 20, který se soustředí výhradně na výhody pro uživatele: plánování na míru, rychlejší instalace, bezpečnější spouštění, žádné prostroje. Pro výrazně lepší výkon a vyšší produktivitu.

S u-remote lze díky jeho tenké konstrukci a potřebě menšího počtu napájecích modulů výrazně zmenšit rozvaděče. Naše technologie u-remote rovněž nabízí montáž bez použití nářadí a modulární konstrukce a integrovaný webový server urychlují instalaci jak v rozvaděči, tak i na samotném stroji. Stavové kontrolky LED na kanálu a každém z modulů u-remote umožňují spolehlivou diagnostiku a rychlý servis.

Tyto funkce a řada dalších inovativních nápadů zvyšují funkčnost vašich strojů a systémů. A současně zaručují hladké fungování od fáze plánování až po samotný provoz.

u-remote znamená více výkonu. Jednodušeji

Všeobecné objednávací údaje

Typ	UR20-BM-PF-O-SP
Objednávací číslo	1350950000
Verze	Náhradní díl, , Základní prvek
GTIN (EAN)	4050118402742
Balení	Kartonový box

**Automation Products - u-remote IP20
UR20-BM-PF-O-SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	11,5 mm	Šířka (v palcích)	0,453 inch
Výška	128 mm	Výška (v palcích)	5,039 inch
Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Čistá hmotnost	29,9 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002584	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-24-26-92	eClass 7.1	27-24-26-91
eClass 8.1	27-24-26-91	eClass 9.1	27-24-26-90
eClass 9.0	27-33-02-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)