

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET media konvertor s diagnostickou funkcí, pro zásuvný konektor PushPull Var.14 podle IEC 61076-3-117 s RJ45 a SC-RJ POF podle IEC 61754-24 a PushPull Power podle specifikací PROFINET.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Objednací číslo	1324440000
Verze	POF media konvertor, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	722,04 g
----------------	----------

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 °C...55 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrické vlastnosti

Protokol	PROFINET IRT	Provozní napětí	24 V DC
Přenosová rychlost v baudech	100 MB	Rozsah provozního napětí	18...30 V DC
Spotřeba proudu	200 mA typicky	Ukazatel LED	P1: port aktivní, P2: port aktivní, SF: všeobecná chyba, BF: chyba sběrnice, US1: napětí 1 (elektronika), US2: napětí 2

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E141197
---------------------	---	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001467	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9,1	19-17-01-14	eClass 9.0	19-17-01-14

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	PI_Zertifikat_1324440000
Software	GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
Uživatelská dokumentace	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**