

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BSS-VAPM-24V
Objednací číslo	2493480000
Verze	Výkonový konektor, Příruba, PROFINET, Sada přírub
GTIN (EAN)	4050118522143
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	66 mm	Délka (v palcích)	2,598 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Čistá hmotnost	54 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	≥ 100
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Počet pólů	5	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²	Připojení 1	Kotevní svorka
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	4 šrouby
Typ vzájemného blokování	Push Pull	Těsnicí materiál	NBR
Závažnost znečištění	2		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A	Provozní napětí	24 V
----------------------------------	------	-----------------	------

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification	Č. osvědčení (UR)	E92202
---------------------	---	-------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.1	27-44-03-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje



[STEP](#)

Datum vytvoření 17. července 2019 14:43:44 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Výkres**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules