

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BHD-VAPM
Objednací číslo	2493490000
Verze	Výkonový konektor, Příruba zařízení, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	14,2 mm	Délka (v palcích)	0,559 inch
Šířka	36,2 mm	Šířka (v palcích)	1,425 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Čistá hmotnost	23 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...80 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	4 šrouby	Typ vzájemného blokování	Push Pull
Těsnicí materiál	NBR	Závažnost znečištění	2

Standardy

Č. osvědčení (UR)	E92202
-------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9,1	27-44-03-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení




Soubory ke stažení

Technické údaje [STEP](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Výřez instalace**