

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-REDU-6-8-PS-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | IE-REDU-6-8-PS-VAPM |
| Objednací číslo | 2531330000 |
| Verze | Výkonový konektor, Konektory, Těsnicí vložka, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4050118545227 |
| Mnž. | 10 ks |

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-REDU-6-8-PS-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 1,4 g

Teploty

Provozní teplota Skladovací teplota
Teplota instalace

Obecné údaje

Průměr pláště, max. 8 mm Průměr pláště, min. 6 mm
Těsnicí materiál kabelu EPDM

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | eClass 6.2 | 35-01-15-90 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |