

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5
Objednací číslo	2465440000
Verze	Výkonový konektor, Konektory, PROFINET, Sada konektorů
GTIN (EAN)	4050118522136
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	85,4 mm	Délka (v palcích)	3,362 inch
Šířka	26,8 mm	Šířka (v palcích)	1,055 inch
Výška	36,2 mm	Výška (v palcích)	1,425 inch
Čistá hmotnost	90 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Cykly zapojování	≥ 100
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Počet pólů	5	Průměr pláště, max.	13 mm
Průměr pláště, min.	8 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²	Připojení 1	Kotevní svorka
Stupeň krytí	IP65, IP67	Typ vzájemného blokování	Push Pull
Těsnicí materiál	NBR	Těsnicí materiál kabelu	EPDM
Závažnost znečištění	2		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A	Provozní napětí	24 V
----------------------------------	------	-----------------	------

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification	Č. osvědčení (UR)	E92202
---------------------	---	-------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Datový list

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje



Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Výkres**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules