

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Repeater FreeCon Active PROFINET pro zásuvné konektory PushPull Var.14 v souladu s IEC 61076-3-117 a PushPull Power v souladu se specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Objednací číslo	2455360000
Verze	PROFINET POF opakovač, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118469967
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	0,773 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 °C...55 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Datové rozhraní	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Zinkový odlitek	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Napájecí rozhraní	PROFINET PushPull Power	Propojení	PROFINET
Stupeň krytí	IP65		

Elektrické vlastnosti

Protokol	PROFINET IRT	Provozní napětí	24 V DC
Přenosová rychlost v baudech	100 MB	Rozsah provozního napětí	18...30 V DC
Spotřeba proudu	200 mA typicky	Ukazatel LED	FO1: port aktivní, FO2: port aktivní, SF: všeobecná chyba, BF: chyba sběrnice, US1: napětí 1 (elektronika), US2: napětí 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Č. osvědčení (cULus)	E141197
PROFINET specifikace	Conformance Class C acc. V2.3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9,1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-02-06

Informace o produktu

Informace o produktu	Další vývoj 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. K zadání zakázky je třeba nainstalovat nový GSDML soubor (viz Ke stažení).
----------------------	---

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení


**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II](#)Oznámení o změně produktu [FreeCon Active POF Repeater](#)
[FreeCon Active POF Repeater](#)Software [GSDML-V2.32-Weidmuller-FCAPIRPOFV2-20160928.zip](#)
[CFG configurator - Weidmueller_FreeConr_20072016](#)
[Firmware ABCC_40_PIR_FO_7360_1_04_05](#)Uživatelská dokumentace [Firmware update manual](#)
[Manual EN](#)
[Manual DE](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

