Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovým konektorem samcem podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Objednací číslo	1350120010
Verze	Systémový kabel, Výkon PushPull, Výkon PushPull, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	1 m	Délka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	306 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	4 *průměr

Struktura kabelu

Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez	5*1,5 mm²
Izolace	PVC	Počet vodičů	5
Materiál pláště	PVC	Průměr pláště, max.	8,1 mm
Barva opláštění	šedá (podobná odstínu RAL 7001)		

zástrčka

Konektor vlevo	Výkon PushPull	Konektor vpravo	Výkon PushPull

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9,1	27-06-23-90	eClass 9.0	27-06-20-01

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Datum vytvoření 17. července 2019 14:46:33 CEST

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN