

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-SCRJ1-SM
Objednací číslo	1206740000
Verze	Konektor FO, Zástrčka SCRJ, single-mode, IP20
GTIN (EAN)	4032248988396
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	16,1 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Skladovací teplota		Teplota instalace	

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	1000	Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0
Materiál dutinky	Zirkon, Otvor 125,5 µm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované
Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek	Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	TPE
Materiál protiprachového krytu	TPE	Materiál tlačné pružiny	Nerezová ocel
Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, single-mode	Průměr jednoduchého vodiče, max.	1,4 mm
Průměr jednoduchého vodiče, min.	0,6 mm	Průměr pláště, max.	3 mm
Průměr pláště, min.	2,8 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	lepení, krimpování, leštění	Stupeň krytí	IP20
Síla při vytažení kabelu, min.	100 N	Typ vlákna	GOF, jednovidový
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	--------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**