

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 3526 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Integrovat, rozšířit a přizpůsobit:****Ideální rozšíření pro každou aplikaci**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krabic Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Montážní desky**

Montážní desky, s nebo bez otvorů, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | KTB MOPL 3526 S2N H                                                                                                                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1257680000</a>                                                                                                                                                |
| Verze           | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: 295 mm, Šířka: 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4050118049282                                                                                                                                                             |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                      |

## Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 3526 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Šířka          | 199 mm | Šířka (v palcích)   | 7,835 inch  |
| Výška          | 295 mm | Výška (v palcích)   | 11,614 inch |
| Hloubka        | 1,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,059 inch  |
| Čistá hmotnost | 700 g  |                     |             |

### Všeobecné informace

|                    |            |          |                                |
|--------------------|------------|----------|--------------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm     | Materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |
| Provedení povrchu  | neošetřené |          |                                |

### Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                                |                   |            |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Materiál           | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) | Provedení povrchu | neošetřené |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm                         |                   |            |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                |